



50763505



**puls. contatto di commutazione illuminato a parete Serie W.1 grigio ocean bound**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di contatto momentanea 10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Numero di poli 1

**Materiali**

Colore Grigio

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 32,7 %

**Serie**

Altezza 76 mm

Larghezza 76 mm

Profondità 61,50 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

**Testo**

Stampa Senza stampa

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V  
Per illuminazione e commutazione di controllo

Tenuta Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore  
della scatola per il passacavo e la profondità  
posteriori

Morsetto Con morsetto di giunzione a 2 conduttori  
Wago per il cablaggio  
Con 2 punti a scatto per morsetti di  
giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento  
dell'edificio

Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetto a molla

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si