



50763505



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Počet pólů 1

#### Materiál

Barva Šedá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 32,7 %

#### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 61,50 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

#### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

#### Texty

Potisk Bez potisku

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V  
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu  
pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s  
omítkou

Svorka S dvouvodičovou přípojovací svorkovnicí  
Wago pro zapojení  
Se dvěma místy pro zacvaknutí  
dvouvodičových přípojovacích svorek Wago v  
podlahovém pouzdře

Typ připojení S N-svorkou  
S bezšroubovými svorkami

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano