



50763505



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Počet pólů 1

Materiál

Barva Šedá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 32,7 %

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 61,50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Příslušenství

Popisové pole Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V
Pro osvětlení a kontrolní obvod

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu
pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s
omítkou

Svorka S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí
Wago pro zapojení
Se dvěma místy pro zacvaknutí
dvou vodičových připojovacích svorek Wago v
podlahovém pouzdře

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano