



50763505



**Tryckknapp Trapp utanpåliggande, med LED, W.1, IP55, Grå OBP**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Monmentan kontaktström 10 A

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Arkitektur**

Styr/manöverelement Enkel vippta

Antal poler 1

**Material**

Färg Grå

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Transparent Nej

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 32,7 %

**Dimensioner**

Höjd 76 mm

Bredd 76 mm

Djup 61,50 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

**Installation, montering**

Montering Utanpåliggande montering

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar 1

Antal tryckknappar Enkel tryckknapp

Med kontakt för återkopplingssignal Nej

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtåligghet IK IK05

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -25 - 35 °C

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Text**

Präglad Utan symbol

Belysning med blå 230 V LED-enhet  
Till belysnings- och övervakningskrets

Försegling Med heltäckande tätning på baksidan av  
kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på  
baksidan

Anslutning Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar  
för ledningsdragning  
Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar  
för 2 ledningar i kåpans golv

Anslutningstyp Med N-anslutning  
Med snabbanslutning

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja