



47393505



**W:1** Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., różne zamki, kompletne, IP55, szary

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

**Materiały**

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 27,1 %

**Wymiary**

Wysokość 76 mm

Szerokość 76 mm

Głębokość 65 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

**Rodzaj połączenia**

Przekrój przewodu 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Łączność**

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Tak

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Pokrywa, drzwi**

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

**Pojemność**

Liczba modułów 1

---

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55

---

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

---

**Identyfikacja**

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

---

**Dodatkowe informacje**

Oslona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Zacisk	Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

---

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak