



47393505



**WCD sleutelslot 1-v (≠) met behuizing, berker W.1 ECO grijs**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 27,1 %

**Afmetingen**

Hoogte 76 mm

Breedte 76 mm

Diepte 65 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

---

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

---

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Met functieverlichting	Nee
------------------------	-----

---

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago- verbindingklemmen in de bodem van de behuizing
------	---

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

---