



6719323505

Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio ocean bound plastic

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	39 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	147 mm
Profondità	56 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione orizzontale
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì