



6719323505

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів 2

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 39 %

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 76 mm

Ширина 147 mm

Глибина 56 mm

Обладнання

З кабельним вводом Так

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Акcesуари

З кришкою рами Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Ударостійкість IK IK05

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Тексти

Режим встановлення Для горизонтального монтажу

Пломбування З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так