



6719323505

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Матеріали

Код RAL	7011
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	39 %

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	147 mm
Глибина	56 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes