



6768803515

prese con spinotto di terra e coperchio Serie W.1 grigio ocean bound plastic

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 12,7 %

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

---

**Identificazione**

---

Con stampa	No
------------	----

---

**Testo**

---

Custodia	Scatola completa
----------	------------------

---

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
------------	--------------------------------------

---

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

---

**Sostenibilità**

---

Senza alogeni	Si
---------------	----

---

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

---