



6768803515

### prese con spinotto di terra e coperchio Serie W.1 grigio ocean bound plastic

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V       |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Grigio                  |
| Codice RAL                                                      | 7011                    |
| finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 12,7 %                  |

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 0 mm  |

##### Installazione, montaggio

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso<br>Montaggio a parete |
|--------------|-------------------------------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato           | No                         |
| Con coperchio a cerniera           | Sì                         |
| Con spinotto di protezione rotondo | Sì                         |
| Con lampada di segnalazione        | No                         |
| Con serratura                      | No                         |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Porta / coperchio

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Sì   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP55 |

##### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Testo**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Stampa              | Senza stampa                         |
| Custodia            | Scatola completa                     |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                 |

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |