



35623505

Int. x contr. a 2 poli con stampa "Heizung - 0 - 1" Serie W1 grigio ocean bound

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	31,4 %

**Identificazione**

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
-----------------	---

**Serie**

Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	0 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK07

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Testo**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Illuminazione	Con gruppo LED rosso da 230 V Per controllo accensione
Tipo di commutazione	2 polo

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si