



35623505

## W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd załączania | 10 A |
|-----------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Materiały

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolor                                                      | Szary                    |
| Kod RAL                                                    | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni                                    | Mat                      |
| Materiał                                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                                                    | Stan surowy              |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 31,4 %                   |

#### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
|------------------------|--------------------|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Wymiary

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wymiary                      | 71 x 71 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 0 mm       |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 0 mm       |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

#### Architektura

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaż          | Do mocowania śrubowego                                                   |
| Typ połączenia  | Z zaciskami wtykowymi                                                    |
| Oświetlenie     | Z czerwoną diodą LED 230 V<br>Do połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | 2-biegunowy                                                              |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |