



35623505

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	31,4 %

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	0 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK07

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Osvětlení	S červenou jednotkou LED 230 V Pro kontrolní obvod
Způsob zapojení	2pólový

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano