Dane katalogowe produktu
6768813515

6768813515

W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z kompletne IP55 szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 50 Hz
Materiały	
Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	27,7 %
Wymiary	
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	63,10 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0 mm
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Łączność	
Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	Z bolcem uziemiającym
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pokrywa, drzwi	
Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
Pojemność	
Liczba modułów	1
Bezpieczeństwo	
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Funkcje	
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Dodatkowe informacje	
Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak