




47403515



Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 27,8 %

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 63 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm²

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Svorka	S dvouvodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano