



47413515



WCD + tekstveld 1-v met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	27,4 %

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Diepte	63 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Deksel, deur

Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-------------	--

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Met functieverlichting	Nee
------------------------	-----

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Tekst	Met tekstveld
-------	---------------

Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago- verbindingklemmen in de bodem van de behuizing
------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----
