



47413515



Utičnica, SCHUKO, sa poklopcem i poljem za natpis, NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 27,4 %

Dimenzije

Visina 76 mm

Širina 76 mm

Dubina 63 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

| | |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Ne |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55 |

Funkcije

| | |
|----------------------------------|----|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Ne |
| Sa funkcijskom rasvjetom | Ne |

Identifikacija

| | |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

Tekst

| | |
|-------------|--|
| Poklopac | Kompletno kućište |
| Zaštita | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama |
| Označavanje | Sa poljem za označavanje |
| Klema | Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta |

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |