



47633505



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	27,1 %
---	--------

Розміри

Висота	76 mm
--------	-------

Ширина	76 mm
--------	-------

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
---	------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK05
-------------------	------

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----