



6719333505

Scatola doppia verticale, con cornice a parete W.1 grigio ocean bound plastic

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Materiali

Colore Grigio
Codice RAL 7011
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 38,9 %
Trattamento Verniciato

Serie

Numero di unità 2
Altezza 147 mm
Larghezza 76 mm
Profondità 56 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Verticale
Montaggio su Montaggio a parete

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55
Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Testo

Tipo di montaggio Per installazione verticale
Tenuta Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì