



6719333505

**W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, szary**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Liczba modułów	2
----------------	---

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	38,9 %
Obróbka	Lakierowany

**Wymiary**

Liczba jednostek	2
Wysokość	147 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	56 mm

**Sprzęt**

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Pozycja montażu/połączenia	Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Akcesoria**

Z pokrywą ramy	Tak
----------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Do montażu pionowego
Uszczelka	Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak