



6719333505

Технічні характеристики

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

Матеріали

| | |
|---|---------------|
| Colour | Сірий |
| Код RAL | 7011 |
| Обробка поверхні | Матовий |
| Матеріал | Термопластик |
| Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) | 38,9 % |
| Обробка | Покриті лаком |

Розміри

| | |
|-------------------|--------|
| Кількість одиниць | 2 |
| Висота | 147 mm |
| Ширина | 76 mm |
| Глибина | 56 mm |

Обладнання

| | |
|--------------------|-----|
| З кабельним вводом | Так |
|--------------------|-----|

Установлення, монтаж

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Положення для монтажу/підключення | Вертикальний |
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |

Акcesуари

| | |
|----------------|-----|
| З кришкою рами | Так |
|----------------|-----|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |
| Ударостійкість IK | IK05 |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Тексти

| | |
|--------------------|---|
| Режим встановлення | Для вертикального монтажу |
| Пломбування | З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |