



30763505



### Deviatore a parete Berker W.1 grigio ocean bound plastic

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	31,8 %

##### Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base con alloggiamento completo
---------------------------	--

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

##### Serie

Serie	76 x 76 mm
Profondità di installazione	0 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

##### Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Tipo di commutazione	Deviatore

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si