




30763505



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 31,8 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 0 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídící/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Způsob zapojení Přepínáč

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano