




WXF106

Socket gallery 2P+E

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	230 - 250 V
-------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +35 °C
---------------------	--------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Donkergrijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Diepte	35,65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Kabelgoten Vloermontage
---------------	---

Uitrusting

Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Geen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP21

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Geschikt voor

Hager gallery	
---------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja