



WXF106

gallery Mechanizm gniazda z uziemieniem z przystonami styków 2P+E 2M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - +35 °C
-------------------------	--------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Ciemnoszary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Poliwęglan (PC)

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	35,65 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Kanał elektroinstalacyjny Mocowanie podłogowe
----------------	---

Sprzęt

Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak