



XVR107S

Laddbox witty one 1x11kW T2 uttag. Två fack för utbyggnadskort. Svart

Tekniska egenskaper

Ström

Effekt per laddningspunkt	11 kW
Ansluten last	0,1 - 11 kW

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Anslutning

Antal laddpunkter	1
-------------------	---

Funktioner

Med lasthantering	Nej
-------------------	-----

Utrustning

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2S
---------------------------	--------

Dimensioner

Dimensioner	370 x 250 mm
Höjd	370 mm
Bredd	250 mm
Djup	150 mm

Installation, montering

Montering	Väggmontering
-----------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Slagtålighet IK	IK10

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Material

Material	Plast
----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

