



SL1807508014

Vloergoot met geperforeerde bodem 4 comp.

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	18 mm
Breedte	73 mm
Lengte	2000 mm

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	3
Aantal compartimenten	4 - 4

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	4
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
Slagvastheid IK	IK08

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

