



LF1501508014

Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	15 mm
Šířka	15 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	150 - 150 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	1
---	---

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	8014
Barva	Hnědá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK06
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Bez spojky
----------------	------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ne
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano