



BD225N

**Aardlekelement 2-polig 25 A 30 mA klasse A**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning $U_e$	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	30 mA
Nominale stroom	25 A

**Uitvoering**

Aantal polen	2
Positie N-aansluiting	Rechts

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,20 - 2,20 NM

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	83 mm

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----