



BD425N

Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
Nominale stroom	25 A

Architectuur

Aantal polen	4
Positie N-aansluiting	Rechts

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem onder	2,20 - 2,20 NM
-----------------------------------	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	92 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----