



BD463N

**Aardlekelement 4-polig 63 A 30 mA klasse A**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning $U_e$	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Elektrische Stroom**

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	30 mA
Nominale stroom	63 A

**Architectuur**

Aantal polen	4
Positie N-aansluiting	Rechts

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,90 - 2,90 NM

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----