



BE363N

Aardlekelement 3-polig 63 A 100 mA klasse A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I_{dn}	100 mA
Nominale stroom	63 A

Architectuur

Aantal polen	3
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,90 - 2,90 NM

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----