



BF264N

### Blocco differenziale 2P $\leq 63A$ tipo AC 300mA 2M

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	2

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale $U_i$	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$	4000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Corrente

Sensibilità $I_{\Delta n}$	300 mA
Corrente nominale	63 A

##### Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,90 - 2,90 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,90 - 2,90 Nm

##### Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	92 mm

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----