



BF426N

**Differentieelblok 4P 25A 300mA type AC**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Positie N-aansluiting	Rechts
Aantal polen	4

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Spanning**

Nominale spanning $U_e$	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Elektrische Stroom**

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	300 mA
Nominale stroom	25 A

**Connectiviteit**

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,20 - 2,20 NM

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	83 mm

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----