



BF464N

**ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 4P 63A 300mA AC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Θέση ουδετέρου	Δεξιά
Αριθμός πόλων	4

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 - 400 V
Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4000 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής $I_{dn}$	300 mA
Ονομαστικό ρεύμα	63 A

**Συνδεσιμότητα**

Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
--	---------------------------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	2,90 - 2,90 Nm
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη	2,90 - 2,90 Nm

**Διαστάσεις**

Ύψος	70 mm
Πλάτος	44 mm
Βάθος	83 mm

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----