



BF441

### Bloco dif. 4P 40A 300mA tipo AC 3M

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	4

##### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal Idn	300 mA
Corrente nominal	40 A

##### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,90 - 2,90 Nm

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----