



KDN380B

Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom I _N	80 A
--------------------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Pooltype	3P
----------	----

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----