



KDN380B

Pente de ligação 3P 80A (forquilha) 16mm² 57M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	80 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	3
N.º de polos	3P

Dimensões

Comprimento	1000 mm
-------------	---------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4500 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	16 mm ²
Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com bifurcação

Capacidade

Número de módulos	57
-------------------	----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim