



KDN380B



Fasskena 3-fas,16mm²,57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Antal poler	3P
-------------	----

Dimensioner

Längd	1000 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	57
---------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----