




KDN451E

Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom I _N	80 A
--------------------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
Pooltype	3x 1P+N

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stroomhoudspanning U _{imp}	4500 V
Nominale spanning U _e	230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	54
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja