




KDN363B

Kamrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
Pooltype	3P

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
Nominale spanning Ue	230 - 400 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja