



KDN363B

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Numero di poli	3P
----------------	----

Serie

Lunghezza	1000 mm
-----------	---------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4500 V
--	--------

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
--------------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Tipo di connettore	Sbarra di fase con forcilla
--------------------	-----------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	57
------------------	----

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----