




KDN363B

Kamrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom I _N	63 A
--------------------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
Pooltype	3P

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
Nominale spanning U _e	230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja