




KDN363B

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	3
Tip pola	3P

Dimenzije

Dužina	1000 mm
--------	---------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4500 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 400 V

Veza

Presjek krutog provodnika	10 mm ²
Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta

Kapacitet

Broj modula	57
-------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da