




KDN363B



Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
Тип полюса	3P

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4500 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою

Ємність

Кількість модулів	57
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так