




KDN480B

Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	4
Pooltype	4P

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
Nominale spanning Ue	230 - 400 V

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	16 mm ²
Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork

Capaciteit

Aantal modulen	56
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja