




KDN480B

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα IN	80 A
---------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
Πόλοι	4P

Διαστάσεις

Μήκος	1000 mm
-------	---------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	4500 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 400 V

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	16 mm ²
Τύπος σύνδεσης	Ράγα φάσης διχαλωτή

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	56
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι