



ATA122499016

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20 blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Matière

Couleur

Pure

Code RAL

9016

Finition

Mat

Matériau

PC-ABS

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)

0 %

Traitement

Non traité

Dimensions

Nombre d'unités

1

Hauteur

93 mm

Largeur

140 mm

Profondeur

30 mm

Profondeur de montage

0 mm

Equipement

Avec entrée de câble

Oui

Installation, montage

Position de montage/connexion

Horizontal
Vertical

Montage sur

Goulettes et moulures

Accessoires

Avec couvercle de cadre

Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP40

Résistance aux chocs IK

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

15 - 60 °C

Textes

Mode d'installation

Pour fixation par vissage

Joint

Pièces d'isolation en matière plastique :
sans halogène, sans phosphore et sans
silicone

Adapté à

ATA

ATA 12x20

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui