



ATA122199016

**ASL-L steun voor ATA12200/12201**

**Technische karakteristieken**

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	PC-ABS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Aantal eenheden	1
Hoogte	93 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0 mm

**Uitrusting**

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Verticaal Horizontaal
Gemonteerd op	Bodemstanzingen Wandmontage

**Toebehoren**

Met afdekraam	Ja
---------------	----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

**Compatibiliteit**

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Otéo (TM)
---	-----------

**Teksten**

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij

**Geschikt voor**

LFW - kunststof ATA 12x20	
------------------------------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja